Via dei Giovi, 41 20032 Cormano (MI) - Italia t/f +39 0239310212 / 0266200473 info@blsgroup.it - www.blsgroup.com

## SERIE BLS ZerO

I facciali filtranti anatomici della serie BLS Zer0 offrono un'elevata protezione unita ad un eccezionale comfort respiratorio. Dispongono di una microrete superficiale che previene l'intasamento del materiale filtrante e l'assorbimento di liquidi, prolungando la vita del dispositivo. Eccellenti le prestazioni di traspirabilità (rapporto di trasmissione di vapor acqueo 4500 g/mq\*24h).




### **ANATOMICI**

L'unicità della preformatura del facciale ne permette un facile indossamento. Si adatta perfettamente a diverse fisionomie assicurando una tenuta eccellente, un ampio campo visivo e un'elevata compatibilità con dispositivi per la protezione degli occhi.

## STRATO PROTETTIVO ESTERNO

L'innovativa microrete protegge il materiale filtrante da sporco, polvere e liquidi, preservando e prolungando l'efficienza filtrante, grazie ad un ridotto stress meccanico, che potrebbe lacerare o danneggiare il materiale.





TDS-BLSZER0-DISPOSABLE-CUP-IT P 1/3



## SERIE BLS ZerO FACCIALI FILTRANTI A COPPA

### **MATERIALI**

ELASTICI Elastomero termoplastico (TPE) saldato

STRINGINASO Polipropilene (PP) rinforzato con metallo trattato termicamente

VALVOLA Polipropilene (PP); gomma

GUARNIZIONE Espanso polimerico
MATERIALE FILTRANTE Polipropilene (PP)
STRATO PROTETTIVO Polietilene (PE)
STRATO CARBONI ATTIVI Poliestere (PES)

Tutti i componenti in diretto contatto con il viso dell'utilizzatore sono SENZA LATTICE

#### **DATI TECNICI**

| ARTICOLO       | CODICE  | CLASSE di PROTEZIONE | FPN    | VALVOLA  | CARBONI ATTIVI | ELASTICI | GUARNIZIONE |
|----------------|---------|----------------------|--------|----------|----------------|----------|-------------|
| BLS Zer0 30 NV | 8006334 | FFP3 R D             | 50*TLV |          |                | Saldati  | Parziale    |
| BLS Zer0 30    | 8006332 | FFP3 R D             | 50*TLV | ✓        |                | Saldati  | Parziale    |
| BLS Zer0 30 C  | 8006333 | FFP3 R D             | 50*TLV | ✓        | ✓              | Saldati  | Parziale    |
| BLS Zer0 31    | 8006335 | FFP3 R D             | 50*TLV | <b>✓</b> |                | Saldati  | Completa    |
| BLS Zer0 31 C  | 8006336 | FFP3 R D             | 50*TLV | <b>✓</b> | <b>✓</b>       | Saldati  | Completa    |

(NR) Non Riutilizzabile, massimo 8 ore (R) Riutilizzabile (TLV) Valore limite di esposizione (CARBONI ATTIVI) Capaci di bloccare i gas e vapori organici e acidi in concentrazioni inferiori al TLV (FPN) Fattore di protezione nominale (D) Il prodotto ha superato il test di intasamento con polvere di Dolomite, simula un'elevata concentrazione di particelle solide

## **TRASPORTO**

| ARTICOLO            | CODICE  | PESO (g) | Q.TÀ/ASTUCCIO | Q.TÀ/CARTONE | PESO CARTONE (Kg) | Q.TÀ / PALLET |
|---------------------|---------|----------|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| BLS Zer0 30 NV      | 8006334 | 15       | 10            | 120          | 3,15              | 3840          |
| _confezione singola | 8006339 | 18       | 10            | 120          | 3,51              | 3840          |
| BLS Zer0 30         | 8006332 | 21       | 10            | 120          | 3,74              | 3840          |
| _confezione singola | 8006337 | 22       | 10            | 120          | 4,1               | 3840          |
| BLS Zer0 30 C       | 8006333 | 16       | 10            | 120          | 3,92              | 3840          |
| _confezione singola | 8006338 | 19       | 10            | 120          | 4,28              | 3840          |
| BLS Zer0 31         | 8006335 | 20       | 10            | 120          | 3,74              | 3840          |
| _confezione singola | 8006340 | 20       | 5             | 60           | 2,9               | 1920          |
| BLS ZerO 31 C       | 8006336 | 20       | 10            | 120          | 4,1               | 3840          |
| _confezione singola | 8006341 | 20       | 5             | 60           | 3,09              | 1920          |

## **STOCCAGGIO**

DURATA 10 anni/5 anni (modelli con carboni attivi)

TEMPERATURA +5°C/+40°C UMIDITÀ RELATIVA <60%

TDS-BLSZERO-DISPOSABLE-CUP-IT P 2/3



# SERIE BLS ZerO FACCIALI FILTRANTI A COPPA

#### MODELLI DISPONIBILI



### **CERTIFICAZIONI**

Facciali filtranti BLS:

- Rispondono ai requisiti del Regolamento Europeo 2016/425 (Dispositivi di Protezione Individuale)
- Sono certificati come DPI di III categoria, in accordo alla norma tecnica EN 149:2001+A1:2009
- Sono certificati e controllati secondo il Modulo D presso Italcert S.r.I. (Organismo Notificato n°0426)
- · Sono marcati CE

BLS ha certificato il proprio Sistema Gestione Qualità secondo la norma ISO 9001.

## **GUIDA ALLA SELEZIONE**

MICRORETE ESTERNA \_ TUTTI I MODELLI

- Rende il facciale durevole e adatto all'utilizzo in ambienti con elevata contaminazione (es. uso con guanti di protezione) SENZA VALVOLA \_ BLS Zer0 30 NV
- · Barriera in espirazione, protegge l'ambiente dall'utilizzatore
- Ideale nell'industra alimentare e in tutti gli ambienti lavorativi dove la contaminazione da parte dell'utente deve essere evitata CARBONI ATTIVI \_ BLS Zer0 30 C / BLS Zer0 31 C
- Capaci di bloccare gas e vapori organici e acidi in concentrazioni inferiori al TLV
- Ideale per operazioni di saldatura in presenza di ozono in concentrazioni inferiori al TLV GUARNIZIONE COMPLETA \_ BLS Zer0 31 / BLS Zer0 31 C
- · Garantisce una tenuta ottimale su tutti i tipi di viso
- · Rende il prodotto ancora più durevole
- Materiale morbido e resistente all'abrasione

## **IMPORTANTE**

BLS declina ogni responsabilità, diretta o indiretta, derivante da un uso non corretto o improprio sia dei dispositivi sia delle istruzioni. L'utilizzatore è responsabile per la determinazione dell'idoneità dei prodotti per l'utilizzo cui intende destinarli.

TDS-BLSZER0-DISPOSABLE-CUP-IT P 3/3